

metabo**Batteri-bajonetsav uden batteri, Type: SSEP18LTBL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078223 SSEP18LTBL
GTIN	4061792250253
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftfuld batteridrevet bajonetsav med lav vægt og vinklet Softgrip-greb, der giver god arbejds komfort.

- **Brushless-motor giver hurtigt arbejdstempo og maksimal effektivitet.**
- **Værktøjsfrit justerbart dybdeanslag.**
- **Vario (V) elektronik til arbejde ved omdrejningstal, der passer til materialet.**
- **Savklingen kan drejes 180° for komfortabelt arbejde over hovedhøjde.**
- **Metabo Quick til værktøjsfrit skift af savklinger.**
- **Pendulløft, der kan slås til og fra.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader, i æske.

Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – nr. 073890.

Teknisk beskrivelse

Motorkonstruktion	børsteløs
Vægt	3 kg

Maks. vibration iht. EN	14,5 m/s ²
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion
Slagtal	0 - 3000 min ⁻¹
Producentbetegnelse	SSEP 18 L BL
Slaglængde	32 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Batterispænding	18 V
værktøjsskift uden brug af værktøj	ja
Produkttype	Sav