



## Kraftform Kompakt RA VDE-sortiment, Antal dele: 17



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667256 17
GTIN	4013288229694
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftform-greb med 154 mm lange **skifteklinger fuldisoleret op til 1000 V** iht. **DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201**. Den integrerede skraldefunktion (40 tænder/returvinkel 9°) forenkler og accelererer skruring uden besvær med nye placering. Kan omskiftes til højre- og venstrespænding samt låses.

Leveres i stabil tekstilfoldetaske med burrelås-lukning.

#### Fordel:

„Take it easy“ værktøjs-guidesystem med farvemærkning efter profiler – **til enkel og hurtig søgning.**

· **Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål.**

#### Indhold:

Ligekærvs-klinger: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Klinger til Philips-skruer: PH1 og PH2

Pozidriv-klinger: PZ1 og PZ2

Pozidriv-/ligekærvs-klinger (kombinationsprofil): PZ/S1 og PZ/S2 (kombiprofil)

Blade til Torx®: Str. TX10; TX15; TX20; TX25

Kraftform-håndtag til skifteklinger nr. 667411: Gr.1

Kraftform-greb med skraldefunktion: 1 stk.

### Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Ligekærskruetrækker
Drivprofil	Pozidriv-skruestrækker
Drivprofil	Skruestrækker til Phillips-skruer
Drivprofil	Skruestrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Kombiprofil-skruestrækker Pozidriv/ligekærv
Antal skruestrækkere	17
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkttype	Skruestrækker