

Garant**Sæt uden holder Ø 9,75 – 101,1 mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

237539

GTIN

4045197584205

Artikelklasse

29W

Beskrivelse

Udførelse:

Finspindelværktøj ER plus kan adapteres direkte til en ER40-spændetangpatron.

Anvendelse:

Til uddrejningsjern med skaft-Ø 16 mm og vendeplatteholder.

Kan udvides med adapter og WSP-holder op til Ø 152,1 mm.

Tilspændingsnøjagtighed på 0,01 mm / over nonius 0,002 mm i Ø.Borestænger med passende ISO-vendeplatte af typen **CC..0602**.Vendeplatteholder med passende ISO-vendeplatte af typen **CC..09T3**.

Leveringsomfang:

1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237630 borestang Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

Nr. 237634 borestang Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

Nr. 237640 borestang Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

Nr. 237642 borestang Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 vendeplatteholder: Nr. 237645 til Ø 87,75 – 101,1 mm (med adapter nr. 237534 indtil Ø 114,1 mm).

1 vendeplatte af hver: Nr. 260052 str. CU7010 (eller anvend CC..0602);

Nr. 260058 str. CU7010 (eller anvend CC..09T3).

Reservedel:

Til nr. 237630– 237642: Vendeplatteskrue nr. 219830.

Til nr. 237645; 2375312; 37532: Vendeplatteskrue nr. 219805.

Anbefaling:

- **Vendeplatte nr. 265340 str. F (CBN) til hærdede materialer.**
- **Vendeplatte nr. 237695 str. HB7015 til dybe borer og lave overmål (god spånkontrol ved reduceret skærekraft).**

Bemærk:

Pas på skærorientering $\pm 20^\circ$ ved uddrejningscyklus.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|----------------|
| Tilslutning | ER40 |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Spindelværktøj |