

Garant**NC-forbor HSS-E nr. 112000 med kunststofboks 90°, ubelagt, Type: 6-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	112107 6-12
GTIN	4067263117735
Artikelklasse	11A

Beskrivelse**Udførelse:**

NC-forbor-sæt i kunststofboks.

Med medløberflader i henhold til DIN 1835-B. Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.

Indhold:

4 NC-forbor nr. 112000.

Indhold:

1 NC-forbor af hver str.: Str. 6; 8; 10; 12.

Leveringsomfang:

NC-forbor-sæt bestående af 4 dele med kunststofboks.

Bemærk:

Brug hastigheden til det faktiske bore-Ø-omdrejningstal (ikke generelt for det ydre bor-Ø).

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D _c	8 mm
Nominel Ø D _c	10 mm
Nominel Ø D _c	12 mm

Nominel $\varnothing D_c$	6 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. \varnothing	h6
Spidsvinkel	90 grader
Skaft	DIN 1835 B med h6
Antal skær Z	2
Farvering	uden
Produkttype	Forbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	8 m/min	M
CuZn	egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

NC-forbor HSS-E90°N Ø DC h6 10 mm	112000 10
NC-forbor HSS-E90°N Ø DC h6 12 mm	112000 12
NC-forbor HSS-E90°N Ø DC h6 6 mm	112000 6
NC-forbor HSS-E90°N Ø DC h6 8 mm	112000 8
NC-forbor HSS-E-PM90°N Ø DC h6 10 mm	112060 10
NC-forbor HSS-E-PM90°N Ø DC h6 12 mm	112060 12
NC-forbor HSS-E-PM90°N Ø DC h6 6 mm	112060 6
NC-forbor HSS-E-PM90°N Ø DC h6 8 mm	112060 8