

Trykluftexcentersliber, Type: R036CS1HL



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Artikelklasse	03I

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv excentersliber med urethan-burrelåssliberondel med burrelås. **Komfortabel anvendelse** takket være komposit-kabinettet med lav vægt og ergonomisk håndstøtte. **Robust og roligt trykluftdrev med lavt vibrationsniveau** og stålcyllinder, lavt støjniveau. Højtydende excentersliber med **selvudsugning** til rene overflader. Med 5 mm vandring.

Bemærk:

Burrelåsslibeskiver finder du under nr. 567775 eller 567901.

Teknisk beskrivelse

Udsugningstype	Egenudsugning
Maks. vibration iht. EN	3,9 m/s ²
Maks. luftbehov	498 l/min
Afstand	5 mm
Slibetallerken-Ø	150 mm
Vægt	0,9 kg
Arbejdsstøj	82 dB(A)

maks. omdrejningstal	13000 min ⁻¹
Energiforsyning	Trykluftdrevet
Produkttype	Excentersliber