

**TNMG 220408, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251587 CA510
GTIN	4960664699438
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 220408 CA510 Type: CA510

Spån Bryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 4,5 mmTilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Spån Bryder	PS
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	1 - 4,5 mm
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 220408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning