

**Multinorm-jakke Bizflame™, grå / blå, Unisex-størrelse: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	091446 S
GTIN	5036108308972
Artikelklasse	04J

Beskrivelse**Udførelse:**

Portwest Bizflame™ Industry-kollektionen er designet til brug under de hårdeste forhold. Det særlige stof beskytter mod stråle- og kontaktvarme samt stænk af smeltet metal. Modellerne i denne serie er **metalfrie**, hvilket minimerer risikoen for statisk elektricitet og overfladeskader. De påsyede, **flammehæmmende refleksbånd** sikrer øget synlighed. Materialet er også robust og **egnet til industriel vask**. Meget farve- og formstabil.

Den tofarvede arbejdsjakke sikrer en **sikker pasform** takket være det **justerbare taljebælte** og burrelås-lukninger på mancherterne.

- **Kan lukkes med lynlås og trykknapper.**
- **Fem lommer for rigelig opbevaringsplads.**
- **To radioslynger.**
- **Trykknapper på hofterne.**
- **Bevægelsesfold på ryggen.**

Norm:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6

· ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Teknisk beskrivelse

Køn	Unisex
Unisex-størrelse	S
Tekstilsammensætning	80% bomuld
Tekstilsammensætning	1 % karbonfiber
Tekstilsammensætning	19% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed	340 g/m ²
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Vask	Egnet til industrivask
Vask	60 °C skånevask
Farve	grå / blå
Norm	EN 13034-6
Norm	EN IEC 61482-2
Beklædning iht.	DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning
Beklædning iht.	DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Beklædning iht.	DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Produkttype	Advarselssikkerhedsjakke