



Automatisk svejsemaske 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro VC, Farve: BLACK



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	098005 BLACK
GTIN	4064035137441
Artikelklasse	040

Beskrivelse

Udførelse:

3M™ Speedglas™ G5-03 Pro-svejsemasken er specielt udviklet til den alsidige svejser. Masken har en **haptisk touch-funktion til at skifte mellem slibe- og skæretilstand**. Kan tilpasses med forskelligt tilbehør som hjelmlampe, nakkebeskyttelse og hovedbeskyttelse. Det ergonomiske hovedbånd understøtter den velafbalancerede hjelms høje bærekomfort. Inklusive Welding Filter G5-01/03VC (098006 G5-01/03). 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** giver endnu bedre udsyn og kontrol over smeltebadet. I mørketrinnet kan der vælges mellem naturlig, kold eller varm tone.

Synsfelt svejsefilter: 73 x 109 mm.

Mørke beskyttelsestrin: 8 – 14.

Lyst trin: 3. Med 3 V lithium-batteri (levetid 2.000 timer).

Anvendelse:

Særligt velegnet til alsidige svejsere, der ofte skal slibe og skære.

Norm:

EN ISO 16321; EN 379; EN 166

Teknisk beskrivelse

Klassificering iht. EN 379	1/1/1/2
----------------------------	---------

Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	G5-03 Pro VC
Farve	sort
Aktiveringstid fra lys til mørk	0,1 ms
Aktiveringstid fra mørk til lys	500 - 1300 ms
Antal medfølgende akkuer	1
Synsfelt svejsefilter [mm]	73 × 109 mm
Nominel spænding	3 V
Produkttype	Svejsemaske