

**Garant****Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Spændejern	259038 2
ISO-kode holder	MVVNN 2020K16
Funktionsbredde L <sub>4</sub> , neutrale holdere	10 mm
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Plattestørrelse	16 mm
Skrue til spændejern	259021 1
Underlægsplade	259031 39
Skrue til underlagsplade	259025 3
Samlet længde L, neutrale holdere	125 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub> , neutrale holdere	45 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 39	259031 39
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Spændejern Type 2	259038 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500