



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Plattformstige, stikbar, Type: 1**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	966286 1
GTIN	4031405520837
Artikelklasse	98G

Beskrivelse**Udførelse:**

Enkeltidet platformstige med 2 aluminiumshåndlister med trapezformet platform. Med 80 mm dybe, riflede trin (trinafstand 235 mm), 4-foldet flangeforbindelse mellem trin og vanger. Antispretningsanordning med 2 højstyrke polyesterstropper. Med praktisk opbevaringsbakke (350 × 200 mm) og „safe-cap“ stigeforbindelse. Kan udvides fleksibelt med indstiksdele, indstiksdele findes under nr. 966288.

Norm:**EN 131****Teknisk beskrivelse**

Materiale	Aluminium
Stigelængde	1,43 m
Grundareal, bredde	0,57 m
Opbevaringsbakke tilgængelig	ja
Platformhøjde uden gelænder	0,69 m

Platform til rådighed	ja
med hjul	nej
Arbejdshøjde ca.	2,7 m
Tilgængelighed	enkelt-sided
Vangehøjde	73 mm
Antal trin inkl. platform	3
Håndliste	2
Længde L	1,43 m
Sprosse-/trindybde	80 mm
Vægt	9,5 kg
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Platformstige