



Akku-radio / elektrisk radio, Type: 4933492344



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	073960 4933492344
GTIN	4058546417116
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Robust, stænkvandsbeskyttet (IP54) byggepladsradio til lysnet- eller akku-drift. Bluetooth akku-radio med kraftfuldt lydsystem.

- **Stødabsorberende endekapper beskytter mod fald**
- **USB-tilslutning til opladning af mobile enheder**
- **Op til 13 timers drift med et Milwaukee 18V / 5 Ah-akku.**
- **Kan anvendes med Milwaukee 18-V-akkuer eller med 230 V.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel, 2 bufferbatterier, AUX-tilslutningskabel, uden akkuer.

Teknisk beskrivelse

Vægt	5 kg
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Højde	218 mm

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Energiforsyning	Akkudrevet
Interface	Bluetooth-port
Interface	USB-interface
Batterispænding	18 V
Bredde	228 mm
Batteritype	Lithium-ion
Producentbetegnelse	M18RADDAB+G2-018V/-
Længde	515 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Produkttype	Radio