

metabo**Batteridrevet stiksav uden batteri, Type: ST18L90****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust og ekstremt praktisk batteridrevet stiksav til **præcise snit**.

- **Variabelt antal slag, pendul-slag og lavtliggende, fjederunderstøttet savklingeføring.**
- **Skiftbar spåneblæsefunktion sikrer et klart overblik over stedet, der skæres.**
- **Lille omkreds af greb og overflade med blødt greb.**

Den daglige hjælper til dit savearbejde: Praktisk akku-stiksav til skæring i træ op til 90 mm.

- **Spåneblæsefunktionen sikrer et klart overblik over skærestedet.**
- **Mulighed for udsugning, genstartsbeskyttelse.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader, inklusive udsugningsstuds, beskyttelsesglas og sekskantnøgler.
Inklusive antispiltsystem.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	8,7 m/s ²
Bemærk	lille omkreds af greb
Slagtal	750 - 3000 min ⁻¹
Producent-ID	ST 18 L 90
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Pendulslag	4-dobbelt
Batterispænding	18 V
værktøjsskift uden brug af værktøj	ja, Metabo Quick
Konstruktion	Stavform
Maksimal savetykkelse, stål	10 mm
Producentbetegnelse	ASTS 18-26 AS
Energiforsyning	Akkudrevet
Geringsindstilling	ja
Vægt	1,9 kg
Maksimal savetykkelse, træ	90 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Sav