

**metabo****Akku-bore-/skruemaskine med lithium-ion-akku, Type: 613155500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070260 613155500
GTIN	4061792245839
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:****Akku-bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.**

**Quick-System sparer masser af tid**, når der skiftes hyppigt mellem boring og skruring. På få sekunder udskiftes borepatronen inkl. boret med bitholdere og bits, helt uden værktøj.

Vælg mellem **et komplet sæt** med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller **maskinen uden tilbehør** i æsken, hvis du allerede har nogle akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat. I øvrigt er alle akkuer fra Metabo **dækket af en 3-års garanti**, uanset antallet af opladningscykluser.

Yderligere detaljer som f.eks. det klare **LED-arbejdslys** og den praktiske **bæltekrog** giver endnu mere komfort under arbejdet.

**Fordel:****100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.**

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

**Leveringsomfang:**

Inklusive hurtigspændepatron, 2× akku, lader og metaBOX.

**Bemærk:**

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivelse

Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt uden batteri	0,9 kg
Akku-kapacitet	2 Ah
Motorkonstruktion	børsteløs
Emballage	Metabox
Producentbetegnelse	BS 18 L BL
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Maks. moment, blød	28 Nm
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Tomgangsomdrejningstal	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Tomgangsomdrejningstal	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Maks. moment, hård	65 Nm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Antal medfølgende akkuer	2
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Typisk anvendelse	Medium
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V
USP2	Spændeområde med hurtigspændende borepatron 1,5-13, i METABEX

## Tilbehør

BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2
Batterilader Type ASC145	073890 ASC145

Batterilader Type ASC55	073890 ASC55
Batterilader Type ASC55-8	073890 ASC55-8