

**metabo****Akku-slagbore-/skruemaskine med lithium-ion-akku, Type: 613157500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:****Akku-slagbore-/skruemaskine med børsteløs motor og tottrins-gearkasse.**

Vælg mellem et komplet sæt med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat.

I øvrigt er alle Metabo batteripakker dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscykluser.

Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltkrog giver endnu mere komfort under arbejdet.

- **Akku-slagbore-/skruemaskine med ekstremt kompakt konstruktion til universel anvendelse.**
- **Slagborefunktion til boring i murværk.**

**Fordel:****100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.**

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

**Leveringsomfang:**

Inklusive hurtigspændepatron 2x litium-ion-batteri, lader og metaBox.

**Bemærk:**

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	2
Vægt uden batteri	0,9 kg
Batteritype	Lithium-ion
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Motorkonstruktion	børsteløs
Maks. slagtal	25500 min <sup>-1</sup>
Akku-kapacitet	2 Ah
Producentbetegnelse	SB 18 L BL
Maks. moment, hård	65 Nm
Maks. moment, blød	28 Nm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Tomgangsomedrejningstal	0 - 1700
Tomgangsomedrejningstal	0 - 500
Typisk anvendelse	Medium
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Maks. spiralbor-Ø i beton	13 mm
Batterispænding	18 V
Emballage	Metabox
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine