



Laserafstandsmåler DISTO™, Type: D5

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465550 D5
GTIN	7640180531241
Artikelklasse	47C

Beskrivelse

Udførelse:

Slagfast plastkabinet med symboltastatur, der er let at betjene. Førsteklasses **Leica-glasoptik** i utroligt temperaturbestandigt og stabilt **magnesiumhus**. Belyst og roterende farvedisplay for optimal læsbarhed. Power Range Technologie™ til målinger **op til 150 m uden måltavle**. Laserklasse 2 testet iht. ISO 16331-1.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Beskyttelsestaske og håndstrop.

Bemærk:

Dataoverførsel via Bluetooth® Smart; også på smartphone vha. app Leica „DISTO™ Plan“ (Android fra version 4.3, Apple fra iPhone 4s). Enkel oprettelse af skitser.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Strømforsyning	Li-ion
Vægt	180 g
Indirekte måling (pythagoras)	ja
Energiforsyning	Akkudrevet
Interface	Bluetooth-port
Længde	144 mm
Digital målsøger med zoom	4-dobbelt

Serie	DISTO™
Stativgevind	1/4 UNC tommer
Bredde	60 mm
Hentning af seneste måling	ja
Målenøjagtighed	±1,0 mm
Rækkevidde	200 m
Højde	24 mm
Areal- og volumenberegning	ja
Endestykke med flere funktioner	ja
Addition / subtraktion	ja
Minimal-/maksimalmåling	ja
Hældningssensor	360 grader
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Laserklasse iht. IEC 825-1	2
Produkttype	Afstandsmåler