

 steinel**Varmluftsbleser, Type: 89504****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078321 89504
GTIN	4007841089504
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Stav-varmluftsbleser HM 2620 E af høj kvalitet til professionelle opgaver. Elektronisk reguleret med trinløs luftmængderegulering.

Anvendelse:

Til svejsning og formgivning af kunststoffer, til krympning, til fjernelse af maling, til lodning, til tørring og til optøning.

Teknisk beskrivelse

Netspænding	230 V
Netfrekvens	50 Hz
Luftvolumenstrøm	150 - 500 l/min
Lufttemperatur	50 - 700 °C
Vægt	840 g
Energiforsyning	Med kabel
Effektforbrug	2300 W
Producentbetegnelse	HM 2620 E
Produkttype	Varmluftbleser

