



Laserafstandsmåler DISTO™, Type: X6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465550 X6
GTIN	7640180531258
Artikelklasse	47C

Beskrivelse

Udførelse:

Slagfast plastkabinet med symboltastatur, der er let at betjene. Førsteklasses **Leica-glasoptik** i utroligt temperaturbestandigt og stabilt **magnesiumhus**. Belyst og roterende farvedisplay for optimal læsbarhed. Power Range Technologie™ til målinger **op til 150 m uden måltavle**. Laserklasse 2 testet iht. ISO 16331-1.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Beskyttelsestaske og håndstrop.

Bemærk:

Dataoverførsel via Bluetooth® Smart; også på smartphone vha. app Leica „DISTO™ Plan“ (Android fra version 4.3, Apple fra iPhone 4s). Enkel oprettelse af skitser.

Teknisk beskrivelse

Digital målsøger med zoom	4-dobbelt
Længde	155 mm

Serie	DISTO™
Bredde	68 mm
Indirekte måling (pythagoras)	ja
Addition / subtraktion	ja
Minimal-/maksimalmåling	ja
Interface	Bluetooth-port
Vægt	230 g
Hældningssensor	360 grader
Batteritype	Lithium-ion
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Højde	25 mm
Stativgevind	1/4 UNC tommer
Målenøjagtighed	±1,0 mm
Strømforsyning	Li-ion
Hentning af seneste måling	ja
Areal- og volumenberegning	ja
Rækkevidde	250 m
Endestykke med flere funktioner	ja
Energiforsyning	Akkudrevet
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Laserklasse iht. IEC 825-1	2
Produkttype	Afstandsmåler