

 steinel
Varmluftsbleser, Type: 89610



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078321 89610
GTIN	4007841089610
Artikelklasse	07E

Beskrivelse

Udførelse:

Elektronisk styret varmluftsbleser HM 2120 E; luftmængdeindstilling 150 – 500 l/min i 3 trin.
Kan bestilles som et sortiment og 0-version.

Anvendelse:

Til svejsning og formgivning af kunststoffer, til krympning, til fjernelse af maling, til lodning, til tørring og til optøning.

Teknisk beskrivelse

Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2200 W
Lufttemperatur	80 - 630 °C
Energiforsyning	Med kabel
Producentbetegnelse	HM 2120 EKF
Netspænding	230 V
Vægt	850 g

Udførelse	Sortiment
Emballage	Kuffert
Produkttype	Varmluftblæser