

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L, neutrale holdere	150 mm
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	45 mm
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	12,5 mm
Skrue til underlagsplade	259025 3
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Spændejern	259038 2
ISO-kode holder	MVVNN 2525M16
Underlægsplade	259031 39
Plattestørrelse	16 mm
Skrue til spændejern	259021 1
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Underlagsplatte Type 39	259031 39
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spændejern Type 2	259038 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500