


**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK79, Betegnelse, type W29: 10-130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237050 10-130
GTIN	4047109069893
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

nr. 236630; 236635; 236650

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Kan kun anvendes til højreskærende KOMET KUB® korthulsbor på grund af den specielle skæergeometri.

Type: INOX

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 030204

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,08 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	10-130
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 030204
Type	BK79
Type	INOX

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskersplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	80 m/min	S
våd, maksimal	egnet		