



**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK7710, Betegnelse, type W29: 34-110**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236980 34-110
GTIN	4047109085701
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse**
**Passer til :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Bemærk:**

**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: Alu; CuZn

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 06T304

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	34-110
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 06T304
Type	BK7710
Type	Alu; CuZn
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

