


**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK79, Betegnelse, type W29: 24-130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237050 24-130
GTIN	4047109072862
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Bemærk:**

**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Kan kun anvendes til højreskærende KOMET KUB® korthulsbor på grund af den specielle skæргеometri.

Type: INOX

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 05T304

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	24-130
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304
Type	BK79
Type	INOX

Skæremateriale

HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring