

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251706 20/16
GTIN	4045197651013
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Skrue til underlagsplatte	259025 3
Skaftstørrelse	20 mm
ISO-kode holder	MVJNR/L 2020K16
Plattestørrelse	16 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skrue til spændejern	259021 1
Spændejern	259038 2
Hovedlængde L ₁	32 mm
Underlægsplade	259031 39
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til spændejern Type 1	259021 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Spændejern Type 2	259038 2
Underlagsplatte Type 39	259031 39
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500