

Garant**DC.T 11T304, Type: HU7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260462 HU7310
GTIN	4045197669766
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	AM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	N
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning