

**Garant****DC.T 11T304, Type: HB7310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260462 HB7310
GTIN	4045197669742
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

### Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Spånbryder	AM
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning