


Garant**DC.T 11T308, Type: HB7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Primær anvendelse	N
Spånbrøder	AM
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning