

Garant**DC.T 11T308, Type: CB7010**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260464 CB7010
GTIN	4045197669780
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T308 CB7010 Type: CB7010

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	70 - 180 m/min
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 240 m/min
Sekundær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig

Spånbryder	SM
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CB7010
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning