

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234005 24
GTIN	4045197696588
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Anvendelse reklametekst:**

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 080407.

**Bemærk:**

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 080407
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 8IP (1,3 Nm)
Nyttelængde L <sub>1</sub>	72 mm
Antal skær Z	1
Skaftlængde L <sub>s</sub>	60 mm

Serie	Power Drill
Nominel Ø D	24
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,25 mm
Udhængslængde $L_A$	92 mm
Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP	239700 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3