

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 30,5mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 234005 30,5   |
| GTIN                | 4045197696717 |
| Artikelklasse       | 21S           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Anvendelse reklametekst:**

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 100408.

**Bemærk:**

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Vendeplatteskruesæt        | 239700 10IP (2,8 Nm) |
| Nyttelængde L <sub>1</sub> | 93 mm                |
| Antal skær Z               | 1                    |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 40 mm                |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408          |
| Skaftlængde L <sub>s</sub> | 68 mm                |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Serie   | Power Drill             |
| Nominel Ø D                                       | 30,5                    |
| Maks. justeringsgrænse $V_{max}$                  | 0,25 mm                 |
| Udhængslængde $L_A$                               | 117 mm                  |
| Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant | HB6535                  |
| Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant | HB6640                  |
| Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant | HB630                   |
| Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant | HB6810                  |
| Boreddybde for vendepladebor op til               | 3×D                     |
| Skaft   | ISO 9766                |
| Boranvendelse                                     | Betinget centrerboring  |
| Boranvendelse                                     | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse                                     | Betinget tværboring     |
| Boranvendelse                                     | Betinget pakkeboring    |
| Boranvendelse                                     | Betinget skrå udgang    |
| Boranvendelse                                     | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling                                  | ja                      |
| Spåntagningsstrategi                              | HPC                     |
| Produkttype                                       | Vendepladebor           |

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP                         | 239700 10IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm        | 211750 2,8  |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP | 674252 10IP |