

**DCMT 070204, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260471 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

Beskrivelse

DCMT 070204 SP4019 Type: SP4019
Spånbryder: 73
Skæredybde a_p : 0,2 - 4,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 4,5 mm
Spånbryder	73
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Primær anvendelse	UNI
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Type	SP4019

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning