

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 5×D, Ø DC m7: 18,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 234015 18,5 |
| GTIN | 4045197697080 |
| Artikelklasse | 21S |

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 060305.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Antal skær Z | 1 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 060305 |
| Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
| Nyttelængde L ₁ | 95 mm |
| Skaft-Ø D _s | 25 mm |

| | |
|--|-------------------------|
| Skaftlængde L_s | 56 mm |
| Serie | Power Drill |
| Nominel $\varnothing D$ | 18,5 |
| Maks. justeringsgrænse V_{max} | 0,25 mm |
| Udhængslængde L_A | 113 mm |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6535 |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6640 |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB630 |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810 |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 5×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Bor anvendelse | Betinget centrerboring |
| Bor anvendelse | Betinget skrå forboring |
| Bor anvendelse | Betinget tværboring |
| Bor anvendelse | Betinget pakkeboring |
| Bor anvendelse | Betinget skrå udgang |
| Bor anvendelse | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling | ja |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2 | 239700 6IP2 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP |