

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombischaft, 3×D, Ø DC m7: 31,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234005 31,5
GTIN	4045197696731
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Anvendelse reklametekst:**

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 100408.

**Bemærk:**

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 100408
Vendeplatteskruesæt	239700 10IP (2,8 Nm)
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	96 mm
Antal skær Z	1
Skaftlængde L <sub>s</sub>	68 mm

Serie	Power Drill
Nominel Ø D	31,5
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,25 mm
Udhængslængde $L_A$	120 mm
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendepladebor op til	3×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendepladebor

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP	239700 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8