

**DCMT 070202, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260481 CA6525
GTIN	4960664491988
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Spånryder	GK
Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning