

**metabo****Akku-bore-/skruemaskine uden akku, Type: 602358650****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070261 602358650
GTIN	4061792188136
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:****Batteridrevne bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.**

**Quick-systemet sparer en masse tid**, når der ofte skiftes mellem boring og skruring. På få sekunder udskiftes borepatronen med bor og bitholdere med Bits uden værktøj.

Vælg mellem **et komplet sæt** med 2 batteripakker, lader og en robust plastkuffert eller **maskinen uden tilbehør** i æske, hvis du allerede har batterier. Du kan selvfølgelig også købe batteripakker og ladere separat. I øvrigt er alle Metabo batteripakker **dækket af en 3-års garanti**, uanset antallet af opladningscykluser.

Yderligere detaljer som f.eks. den lyse **LED-arbejdslampe** og den praktiske **bæltékrog** giver endnu mere komfort under arbejdet.

**Fordel:****100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.**

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

**Leveringsomfang:**

Inklusive hurtigudskiftningspatron, uden batteri og lader.

**Bemærk:**

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

**Teknisk beskrivelse**

## Datablad

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Batterispænding	18 V
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Motorkonstruktion	børsteløs
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt uden batteri	1,7 kg
Producentbetegnelse	BS 18 LTX BL I
Maks. moment, blød	65 Nm
Batteritype	Lithium-ion
Emballage	Metabox
Maks. spiralbor-Ø i træ	68 mm
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. moment, hård	130 Nm
Tomgangsomedrejningstal	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Tomgangsomedrejningstal	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V
USP2	Børsteløs motor, uden batteri, spændeområde 1,5-13 med hurtig borepatron