

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 40,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 234005 40,5 |
| GTIN | 4045197696915 |
| Artikelklasse | 21S |

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 130511.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Antal skær Z | 1 |
| Skaft-Ø D _s | 40 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 130511 |
| Vendeplatteskruesæt | 239700 20IP (6,3 Nm) |
| Nyttelængde L ₁ | 123 mm |
| Skaftlængde L _s | 68 mm |

| | |
|--|-------------------------|
| Serie | Power Drill |
| Nominel Ø D | 40,5 |
| til tomme-Ø | 1 19/32 tommer |
| Maks. justeringsgrænse V_{max} | 0,25 mm |
| Udhængslængde L_A | 152 mm |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6535 |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6640 |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB630 |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810 |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 3×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Boranvendelse | Betinget centrerboring |
| Boranvendelse | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse | Betinget tværboring |
| Boranvendelse | Betinget pakkeboring |
| Boranvendelse | Betinget skrå udgang |
| Boranvendelse | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling | ja |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |
| 8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm | 659874 50 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP | 239700 20IP |

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600