

**Garant****Skærholder radial Heavy-Duty, højre, Plattestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274138 10
GTIN	4067263118541
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Modulært kopieringsdrejeværktøj til skæredybder op til 70 mm.

**Anvendelse:**

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274004 eller alternativt med adapter nr. 274003 og passende grundholder til klinger.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med holderne).

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 1
passende vendeskærsplatter	RC.X 1003
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Underlægsplade	269005 11
$t_{maks}$	60 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

