

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 27,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234005 27,5
GTIN	4045197696656
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Anvendelse reklametekst:**

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 100408.

**Bemærk:**

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	239700 10IP (2,8 Nm)
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	84 mm
Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 100408
Skaftlængde L <sub>s</sub>	60 mm

Serie	Power Drill
Nominel Ø D	27,5
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,25 mm
Udhængslængde $L_A$	106 mm
Vendskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendepladebor op til	3×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendepladebor

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP	239700 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8