



Vinkelsliber GWX Uden batteri, Type: GWX1810SC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077011 GWX1810SC
GTIN	3165140962452
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

- **Nemt og hurtigt:** Nemt skift af vinkelslibertilbehør uden dele, der kan mistes, og ekstra værktøj.
- **Det er ikke længere nødvendigt med en ekstra nøgle.**
- **Omfattende:** Stort udvalg af vinkelslibere og tilbehør med fuld bagudkompatibilitet.
- **Maksimal komfort** takket være hurtigt tilbehørsskift 100 % uden brug af værktøj.
- **Pålidelig:** Ved hjælp af det innovative X-LOCK-system er det ikke længere muligt at montere drejereafhængigt tilbehør forkert. Maksimal brugerbeskyttelse takket være akustisk signal ved korrekt montering.
- **Rent arbejde uden generende ridser! Mindre udprægede og færre slibespor i forbindelse med X-Lock-vinkelslibere.**

Vinkelsliber har et Bluetooth-forbindelsesmodul og en interface samt Drop Control, X-Brake og genstartsbeskyttelse. Det er muligt at skifte tilbehør hurtigt og praktisk takket være det nøglefrie klik-system med X-LOCK.

Leveringsomfang:

Inklusive Vibration-Control-ekstragreb, beskyttelseskærm, L-BOXX 136.

Bemærk:

Passende ProCore 18 V akkuer og startsæt finder du under nr. 073857 str. C18 og nr. 073865 str. C18

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
-----------------	------------

Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Værktøjsholder	X-LOCK-system
Omdrejningstalområde	4500 - 9000 min ⁻¹
Interface	Bluetooth-port
Genstartsspærre	ja
Bemærk	Variabelt omdrejningstal, genstartsbeskyttelse, Drop Control
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Kickbackstop	ja
Batterispænding	18 V
Serie	X-LOCK-system
Vægt	2 kg
Producentbetegnelse	GWX 18V-10 SC
Maks. skive-Ø	125 mm
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	0
Produkttype	Vinkelslibere

Tilbehør

Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV
Batterilader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Batterilader Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akku-startsætProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073865 C18
Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073857 C18