

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 5xD, Ø DC m7: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234015 15
GTIN	4045197697011
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5xD.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Anvendelse reklametekst:**

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 050204.

**Anbefaling:**

**Ved forboring** reduceres tilspændingen til 70 %.

**Bemærk:**

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L <sub>1</sub>	75 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 050204
Antal skær Z	1
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 5IP (0,38 Nm)

Skaftlængde $L_s$	50 mm
Serie	Power Drill
Nominel $\varnothing D$	15
til tomme- $\varnothing$	19/32 tommer
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,25 mm
Udhængslængde $L_A$	89 mm
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendepladebor op til	5xD
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendepladebor

## Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 5IP	239700 5IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,38 Nm	211750 0,38
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP