

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 5×D, Ø DC m7: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234015 20
GTIN	4045197697110
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Anvendelse reklametekst:**

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 070306.

**Anbefaling:**

**Ved forboring** reduceres tilspændingen til 70 %.

**Bemærk:**

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 070306
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Nyttelængde L <sub>1</sub>	100 mm

Skaftlængde $L_s$	56 mm
Serie	Power Drill
Nominel $\varnothing D$	20
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,25 mm
Udhængslængde $L_A$	118 mm
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1	239700 6IP1
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP