

Garant**Spindelhoved Ø 9,75 – 88,1 mm, Tilslutning: HW63****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237591 HW63
GTIN	4045197608444
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Som monoblok eller med HW63-integration. Med indvendig kølemiddeltilførelse. Kompakt konstruktion.

Anvendelse:

Til udboringsstål med skaft-Ø 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplader af typen **CC..0602..**

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Indvendig køling: ja

Udv. Ø D₁: 55 mm

Udhængslængde A: 50 mm

Teknisk beskrivelse

Udv. Ø D ₁	55 mm
Tilslutning	HW63
Udhængslængde A	50 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

