

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 5×D, Ø DC m7: 21mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 234015 21     |
| GTIN                | 4045197697134 |
| Artikelklasse       | 21S           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Anvendelse reklametekst:**

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 070306.

**Anbefaling:**

**Ved forboring** reduceres tilspændingen til 70 %.

**Bemærk:**

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Vendeplatteskruesæt        | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
| ISO-kode, vendeskærplate   | SOGX 070306          |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 25 mm                |
| Antal skær Z               | 1                    |
| Nyttelængde L <sub>1</sub> | 105 mm               |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Skaftlængde $L_s$                                  | 56 mm                   |
| Serie  | Power Drill             |
| Nominel $\varnothing D$                            | 21                      |
| Maks. justeringsgrænse $V_{max}$                   | 0,25 mm                 |
| Udhængslængde $L_A$                                | 124 mm                  |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6535                  |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6640                  |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB630                   |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810                  |
| Boreddybde for vendeplattebor op til               | 5×D                     |
| Skaft  | ISO 9766                |
| Boranvendelse                                      | Betinget centrerboring  |
| Boranvendelse                                      | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse                                      | Betinget tværboring     |
| Boranvendelse                                      | Betinget pakkeboring    |
| Boranvendelse                                      | Betinget skrå udgang    |
| Boranvendelse                                      | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling                                   | ja                      |
| Spåntagningsstrategi                               | HPC                     |
| Produkttype  | Vendeplattebor          |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP  |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm       | 211750 1,0  |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1                        | 239700 6IP1 |