

Garant**Skæreforsats, Ø: 0,6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237621 0,6
GTIN	4045197681430
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til mikro-uddrejningshoveder. **Skaft-Ø 4 mm** til direkte fastgørelse i hovedet nr. 237490 og 237493.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	4 mm
Længde L	2,5 mm
Ø	0,6 mm
Spindelområde Ø	0,6 - 1,1 mm
Produkttype	Spindelværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	240 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	240 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	210 m/min	P

Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	80 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	70 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	150 m/min	K
CuZn	egnet	290 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet	100 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		