

Garant**Spindelhoved Ø 9,75 – 88,1 mm, Tilslutning: BT40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237591 BT40
GTIN	4045197608468
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Som monoblok eller med HW63-integration. Med indvendig kølemiddeltilførsel. Kompakt konstruktion.

Anvendelse:

Til udboringsstål med skaft-Ø 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplader af typen **CC..0602..**

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Indvendig køling: ja

Udv. Ø D₁: 55 mm

Nyttelængde L₁: 63 mm

Udhængslængde A: 90 mm

Teknisk beskrivelse

Udv. Ø D ₁	55 mm
Tilslutning	BT40
Nyttelængde L ₁	63 mm
Udhængslængde A	90 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

