

**Garant****Skæreplatte, Ø Dmin: 7,9mm**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	237625 7,9
GTIN	4045197681546
Artikelklasse	29W

### Beskrivelse

**Anvendelse:**

Til mikro-uddrejningshoveder nr. 237495 og nr. 237498.

Med adapter kan skæreplatter nr. 237625 anvendes.

Uddrejningsområde-Ø 6,9 – 19,1 mm.

### Teknisk beskrivelse

Min. Ø D <sub>min</sub>	7,9 mm
Til type	D07
maks. boringsdybde	30 mm
Spindelområde Ø	7,9 - 9,1 mm
Produkttype	Spindelværktøj

