

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombischaft, 5×D, Ø DC m7: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234015 27
GTIN	4045197697257
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 100408.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	135 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 10IP (2,8 Nm)
Skaft-Ø D _s	32 mm
Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 100408

Skaftlængde L_s	60 mm
Serie	Power Drill
Nominel $\varnothing D$	27
til tomme- \varnothing	1 1/16 tommer
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	157 mm
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendepladebor op til	5xD
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendepladebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP	239700 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP