

**CNGA 120404, KBN25M, Type: MEW****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255609 MEW
GTIN	4960664507122
Artikelklasse	25H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MEGACOAT**-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge Wiper; 2 skær pr. vendeplatte med Wiper-geometri.

Type: KBN25M

Skærkantudførelse: MEW

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærkantudførelse	MEW
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Tilspænding $f$	0,15 - 0,3 mm/o

Type	KBN25M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNGA 120404
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN25M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	betinget egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	betinget egnet		
tør	egnet		