

Garant**Sæt uden holder Ø 9,75 – 164 mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

237598

GTIN

4045197602084

Artikelklasse

29W

Beskrivelse

Udførelse:

Borestænger og tilbehør i kuffert. **Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i Ø.**

Ø-indstilling med meget lavt vendespillerum.

Til Ø 9,75 – 30,1 mm

Anvendelse:

Til udboringsstål med skaft-Ø 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplader af typen **CC..0602..**

Leveringsomfang:

1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vendeplatteholder til bro: Nr. 237565

1 vendeplatte: Nr. 260052 str. CU7010 (CCMT 060204)

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 219830.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Teknisk beskrivelse

Tilslutning	SK40
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj