

**Garant****Skæreplatte, Ø Dmin: 9,9mm**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	237625 9,9
GTIN	4045197681560
Artikelklasse	29W

### Beskrivelse

**Anvendelse:**

Til mikro-uddrejningshoveder nr. 237495 og nr. 237498.

Med adapter kan skæreplatter nr. 237625 anvendes.

Uddrejningsområde-Ø 6,9 – 19,1 mm.

### Teknisk beskrivelse

Til type	D10
Spindelområde Ø	9,9 - 12,1 mm
maks. boringsdybde	35 mm
Min. Ø D <sub>min</sub>	9,9 mm
Produkttype	Spindelværktøj

