

**Garant****Skæreplatte, Ø Dmin: 11,9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237625 11,9
GTIN	4045197681577
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til mikro-uddrejningshoveder nr. 237495 og nr. 237498.

Med adapter kan skæreplatter nr. 237625 anvendes.

Uddrejningsområde-Ø 6,9 – 19,1 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Min. Ø D <sub>min</sub>	11,9 mm
maks. boringsdybde	35 mm
Spindelområde Ø	11,9 - 14,1 mm
Til type	D10
Produkttype	Spindelværktøj

